

# Amoladora 230mm 2.200W SAR SJSII

## GA9061R

Especial Industria. Nuevas mejoras para aguantar los trabajos más exigentes.



### Código EAN

0088381810050



### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Potencia                 | 2.200 W            |
| R.p.m                    | 6.600 Rpm          |
| Diámetro de disco (máx.) | 230 mm             |
| Inserción                | M14                |
| Arranque suave           | ✓                  |
| Sistema anti - restart   | ✓                  |
| Sistema SJS              | ✓                  |
| Longitud del cable       | 2,5 m              |
| Peso según EPTA          | 5,7 Kg             |
| Dimensiones. LxAnxAI     | 450 x 250 x 145 mm |

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Inducido reforzado la fuerza de unión entre los hilos de la bobina y las delgas del colector han mejorado significativamente, se ha añadido un cordón de algodón y otro anillo de fieltro. La profundidad de las delgas del colector ha aumentado de 1,2 mm a 1,9 mm.
- Nuevo diseño del portaescobillas, con tapa sustituyendo el tapón roscado por una tapa con un tornillo, más seguridad contra golpes y calentamiento.
- Cambio del muelle de la escobilla, mantiene la misma presión tanto en el inicio como en el final de la escobilla, aumenta la longitud de la misma, de 9,5mm a 13,5mm.
- Carcasa del motor más rígida con material (poliamida 610), para reducir la absorción de la humedad que hay en el aire, evitando la expansión de la carcasa, que puede causar un movimiento del estator ocasionando roces entre inducido y estator, esto puede hacer unos pequeños arañazos en los hilos del inducido y comunicarlos produciendo un cortocircuito.
- Nueva empuñadura lateral más cómoda, la parte de fuera más grande, evita que la mano del trabajador se



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

162264-5

Empuñadura antivibración



194684-5

Empuñadura de corte



195354-9

Tuerca rápida Ezynt



198440-5

Colector de polvo para amoladoras



## Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

